

BS-ROLLEN élevateur

force 50 kg, bandage nylon coloris noir, diamètre x largeur 40 x 19,2 mm, moyeu avec palier lisse, frein roue niveleuse, fixation avec trou de fixation 8 mm

Numéro d'article: 222411



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Élévateur

combinaison de mobilité et de stabilité





élévateur

- force 50 kg
- bandage nylon coloris noir
- diamètre x largeur 40 x 19,2 mm
- moyeu avec palier lisse
- frein roue niveleuse
- boîtier en fonte d'aluminium en gris
- fixation avec trou de fixation 8 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de boîtier	fonte d'aluminium
type de roulettes	élévateur	couleur du boîtier	gris
charge	50 kg	frein	frein roue niveleuse
pneumatique	nylon	hauteur totale	75 mm
convient pour type de sol	lisse/inégal, rugueux/inégal	réglage en hauteur	8 mm
conducteur d'électricité	non	largeur de roue	19,2 mm
Ø de roue	40 mm	Ø trou arrière	8 mm
roulement	palier lisse	couleur des pneumatiques	noir
élément de fixation	trou de fixation	Poids	0,32 kg

Cela s'adapte aussi ...

221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés