

Scangrip

Poignée de lampe de travail MULTILIGHT CONNECT BODY

avec Support, crochet et aimant

Numéro d'article: 254543



Poignée de lampe de travail

- idéal en combinaison avec les têtes de lampe Scangrip MULTILIGHT CONNECT
- hauteur x longueur x largeur 79 x 114 x 202 mm
- avec Support, crochet et aimant
- Compatible avec METABO/CAS
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP30 : corps étrangers > 2,5 mm
- 3 années de garantie



Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	largeur	202 mm
type de lampe	Poignée de lampe de travail	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
convient pour (application)	en combinaison avec les têtes de lampe	indice de protection IP	30 : corps étrangers > 2,5 mm

type de batterie	METABO/CAS	garantie	3 années
équipement lampe	Support, crochet, aimant	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
longueur	114 mm	Poids	0,12 kg
hauteur	79 mm		

Accessoires

254539		Lampe de travail avec tête de lampe échangeable, Ampoule : DEL COB, avec Support, crochet et aimant, angle de rayonnement 110 °, avec fonctionnement réseau/sans fil
254540		Lampe de travail avec tête de lampe échangeable, Ampoule : DEL COB, avec Support, crochet et aimant, angle de rayonnement 110 °, avec fonctionnement réseau/sans fil
254542		Lampe de travail avec tête de lampe échangeable, Ampoule : DEL, avec Support, crochet et aimant, angle de rayonnement 10 / 70 °, avec fonctionnement réseau/sans fil
254544		Tête de lampe d'inspection, convient pour pour poignée de lampe de travail, Ampoule : DEL COB, angle de rayonnement 110 °
254545		Tête de projecteur, convient pour pour poignée de lampe de travail, Ampoule : DEL COB, angle de rayonnement 110 °
254546		Tête de projecteur, convient pour pour poignée de lampe de travail, Ampoule : DEL, angle de rayonnement 10 / 70 °
254550		Alimentation électrique, convient pour pour lampes de travail et lampes industrielles, hauteur x largeur x profondeur 72 x 83 x 124 mm