

## bac à bec norme Europe

hauteur x longueur x largeur 220 x 600 x 400 mm, capacité 41 l, récipient en polypropylène, en rouge

Numéro d'article: 855858



## Bac à bec norme Europe

bac à bec norme Europe





- hauteur x longueur x largeur 220 x 600 x 400 mm
- capacité 41 l
- récipient en polypropylène
- en rouge
- grande capacité de charge grâce aux profilés creux aux angles
- fond plein
- ouverture de prise face avant verrouillable avec une visière (en accessoire)
- avec poignée ouverte sur la face arrière
- porte-étiquettes sur tous les côtés
- volume de livraison : 1 étiquette incluse

### Détails techniques



|                   |           |                       |                 |
|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| type de récipient | bac à bec | dispositif de support | poignée ouverte |
| norme européenne  | oui       | structure de cloison  | plein           |

|                                  |                |                                  |                                     |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| capacité                         | 41 l           | soubassement                     | plein                               |
| hauteur                          | 220 mm         | champ d'inscription              | porte-étiquettes sur tous les côtés |
| longueur                         | 600 mm         | couvercle                        | en accessoires (non compris)        |
| largeur                          | 400 mm         | convient pour aliments           | oui                                 |
| matériau                         | polypropylène  | considération comme matière dang | non                                 |
| stabilité / renfort / entretoise | profilés creux | couleur                          | rouge                               |
| gerbable                         | oui            | volume de livraison              | 1 étiquette incluse                 |
| emboîtable                       | non            | Poids                            | 1,8 kg                              |
| ouverture de prise               | face avant     |                                  |                                     |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 575024 |    | châssis roulant, pour bac gerbable norme Europe, longueur x largeur 620 x 420 mm, structure en polypropylène                                    |
| 856034 |    | couvercle combiné, en polypropylène, pour bac à bec, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, longueur x largeur 600 x 400 mm, en rouge |
| 856158 |   | Visière, pour bac à bec 44 l  |
| 856227 |  | Barre de transport, pour largeur bac à bec 400 mm   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 202875 |  | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique  |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |