

PE-opvangbak classic-line

voor 2 x 200-liter-vat +
kleinemballage, opvangvolume 270
l, hoogte x breedte x diepte 350 x
900 x 1300 mm, Gemaakt met
rooster van staal met
corrosiebeschermende zinklaag,
vorksloffen



5 YEARS
WARRANTY



Artikelnummer: 235734



PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en agressieve stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 2 x 200-liter-vat + kleinemballage
- opvangvolume 270 l
- hoogte x breedte x diepte 350 x 900 x 1300 mm
- draagvermogen 800 kg
- van polyethyleen in blauw
- Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- vorksloffen
- tweezijdig inrijdbaar
- 5 jaar garantie



Technische details

opslagtype gevaarlijke
stoffen opvangbak

materiaal polyethyleen

type opvangbak	PE-opvangbak	kleur	blauw
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	rooster
opvangvolume	270 l	materiaal rooster	staal
capaciteit	2 x 200-liter-vat + kleinemballage	oppervlak rooster	verzinkt
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en agressieve stoffen	inrijdmogelijkheid	tweezijdig
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderbouw	vorksloffen
hoogte	350 mm	onderrijdbaar	ja
breedte	900 mm	garantie	5 jaar
diepte	1300 mm	gewicht	39 kg
draagvermogen	800 kg		

Gerelateerde Producten

235631



lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm

Dit past ook bij ...

235631



lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm

235787



bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid

235788



bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid

503884



microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen