

## Casco roulette fixe

force 600 kg, diamètre 160 mm,  
longueur moyeu 60 mm, avec  
bandage polyuréthane, moyeu  
avec Double roulement à billes,  
jante en aluminium, fixation avec  
panneau

Numéro d'article: 243588



### roulette fixe

- force 600 kg
- diamètre 160 mm
- longueur moyeu 60 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette fixe	frein	sans
charge	600 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	longueur de moyeu	60 mm

Ø de roue	160 mm	distance trou de vis	105x84/76 mm
matériau de jante	aluminium	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Double roulement à billes	Poids	1,934 kg