

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 115 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 140 x 37,5 mm, naaf met rollager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 714018

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 115 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 140 x 37,5 mm
- naaf lengte x Ø 50 x 15 mm
- schroefgatafstand 80x55/60 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met rollager
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	totale hoogte	175 mm	
	roltype	transportapparaatwielen	naaflengte	50 mm
	bouwmodel	bokwiel	naafboorgat	15 mm

draagvermogen	115 kg	wielbreedte	37,5 mm
banden	massief rubber	loopvlak eigenschap	niet-strepend
wiel-ø	140 mm	lengte plaat	105 mm
materiaal velg	plaatstaal	breedte plaat	80 mm
wiellager	rollager	afstand schroefgat	80x55/60 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	schroefgat-ø	9 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak velg	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	1,22 kg
draadvangkappen	ja		

Gerelateerde Producten

714073



wiel, draagvermogen 115 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 140 x 37,5 mm, naaf met rollager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken