

KERN IFB 10K-4L



Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg



Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	470 x 800 x 240 mm
Bruttogewicht:	12 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	9,800 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH):	250 x 160 x 58 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	400 x 300 x 128 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	560 x 300 x 490 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	500 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	30000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	2,500 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	15 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1,500 g
Reproduzierbarkeit:	500 mg
Tarierbereich:	-15 kg
Wägebereich [Max]:	15 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	6-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	5,200 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	500 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	5 g
Zählauföslung:	30000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
--	----

KERN IFB10K-4L



Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg

Kabellänge Anzeigegerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	60 cm
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	400 x 300 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

