

## Rollcart Tischwagen

Traglast 500 kg, mit 1 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 850 x 500  
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158060

## Rollcart Tischwagen

Traglast 500 kg

Tischwagen

- Traglast 500 kg
- mit 1 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
- Etage(n) aus Holz
- Schiebebügel waagrecht
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Höhe x Länge x Breite 920 x 1000 x 500 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Lenkrollen mit Feststellern

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	elektrisch leitend	nein
Wagentyp	Etagenwagen	Schiebebügelausrichtung	waagrecht

Traglast	500 kg	klappbar	nein
Ladeflächenlänge	850 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	500 mm	Bereifung	TPE
Etagen Anzahl	1 Stück	Material Gehäuse	Stahl
Material Etage(n)	Holz	Durchmesser Rad	200 mm
Boardleiste	keine	Radlager	Rillenkugellager
Etagenausrichtung	gerade	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	920 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	1000 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	500 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Material	Stahl	Gewicht	32 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		

## Zubehör

157958		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4