


 **TEGERA® 778**


Entdecke mehr

UNSER DÜNNSTER HANDSCHUH, MIT PU-BESCHICHTUNG

Unser dünnster Handschuh, geeignet für feine Präzisionsarbeiten. Hervorragendes Fingerspitzengefühl und Taktilität dank der ultradünnen 18-gg-Stricktechnologie. Dünne PU-Beschichtung auf der Handfläche für besseren Grip und Abriebschutz. Weiße Farbe für saubere Arbeiten.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Besonders bequem
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Besonders geschmeidig
- Guter Griff

EIGENSCHAFTEN

- Extrem dünn

SCHÜTZT VOR/GEGEN

verschleiß, blasen, schürfwunden, austrocknung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen, feuchte bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

feinmontagearbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

machinery and equipment, mro, automotive, utilities, facilities

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Handschuhe für Präzisionsarbeiten

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL Nylon, 18 gg

LÄNGE 220-270 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Glatte Oberfläche

FARBE Weiß

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/120

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL PU

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

INNENMATERIAL Nylon



EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

AUSSENMATERIAL Polyurethan

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
5	778-5	7340118325422
6	778-6	7340118324098
7	778-7	7340118324104
8	778-8	7340118324111
9	778-9	7340118324128
10	778-10	7340118324074
11	778-11	7340118324081

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com