

**28610.4**

**KDS-KV M20 BK**



Kabelverschraubung, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Schutzart: IP66, Farbe: Schwarz

**RAL:** 9005

## Kaufmännische Daten

Abez 3 - Produktbeschreibung	Kabelverschraubung
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14.7
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	15.1
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE

# Datenblatt



## 28610.4 KDS-KV M20 BK

### Technische Daten

---

#### Maße

---

Länge	40 mm
Breite	40 mm
Höhe	38.7 mm
Aufbauhöhe	23.7 mm
Durchmesser Schraubenkopf	40 mm

#### Gewinde

---

Gewindeart	Metrisch
Gewindegöße	20 mm
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge (L)	15 mm

## 28610.4 KDS-KV M20 BK

### Technische Daten

---

#### Werkstoffe

---

Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Art der Dichtung	Dichtring
Halogenfrei	✓
Silikonfrei	✓

#### Weitere technische Daten

---


Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
Schlüsselweite (SW)	38 mm
Mit Gegenmutter	✓
Zugentlastung	✓
Sechskant Eckmaß	40 mm
Drehmoment der Gegenmutter	3 Nm

28610.4

KDS-KV M20 BK

## Medien

---



## 28610.4 KDS-KV M20 BK

### Zubehör

---

#### Geteilte Gegenmutter

---



Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

#### Allgemeine Bestelldaten

---

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28616.4	KDS-GM 20	4044211208998	10 ST

---