



Description:

Robinet de vidange PROFI avec raccord fileté DIN 50 rouge pour la vidange contrôlée des liquides sortant des bidons industriels et d'emballage, couleur naturelle/rouge

- en polyéthylène alimentaire incassable et inaltérable PE-HD/PE-BD avec sorties pour flexibles
- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- avec raccord fileté DIN rouge et commande rotative rouge
- écoulement rapide et sans gargouillement grâce à une aération intégrée
- pivote sur 360° dans n'importe quelle position souhaitée
- pression admissible jusqu'à 0,4 bar (non adapté à l'utilisation et au dosage de carburants et de substances volatiles/la pression à l'intérieur du récipient peut monter jusqu'à 1,0 bar)
- résiste aux températures extrêmes (-20° C à +70° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- Vitesse de sortie > 3,5 L/min
- avec sortie p. tuyau souple Ø = 19 mm et 3/4" (point d'alimentation)

Informations:

Article

Numéro d'article	550400
GTIN	4007228550405
Tarif douanier	39174000
Unité d'emballage (VE)	5

Couleur	naturel
Poids (kg)	0,07

Suremballage

Contenu en morceaux	5
T x B x H (mm)	515 x 297 x 314

Poids par récipient (kg)	0,35
--------------------------	-------------

Palette

Nombre de cartons	36
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 2,034

Carton par étage	6,0
Poids (kg)	209,0