

# ROLINE LineSecure II 1000 - Line Interactive UPS

<b>Art.nr.</b>	19.40.1125
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19401125



**De ROLINE UPS-serie LineSecure werkt met Line Interactive technologie en wordt overal gebruikt waar een verstandige beveiliging moet worden gegarandeerd.**

In gebieden met sterke spanningsschommelingen regelt de UPS de verschillen tussen de ingangsspanning en de doelspanning met behulp van buck- en boost-regeling. Het batterijbeheer bewaakt de UPS batterijen en laadt ze alleen op als dat nodig is; dit leidt tot een verlenging van de levensduur van de batterij tot 50%.

- RS232 interface
- USB interface
- Weergave bedrijfsstatus
- Batterijbeheer
- Automatische spanningsregeling
- Telefoon-/modembeveiliging
- SNMP/WEB via optionele LAN-adapter
- Sinusuitgang

## **UPS beheer software**

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 /Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,  
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS

## **Reserve batterijen**

2 x 19491207 speciale accu voor UPS 12V 07Ah

## **Technische specificaties**

Producent	ROLINE
-----------	--------

Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Line Interactive
Kleur	zwart
Leveringsomvang	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VI-SS-333
UPS Technologie	Line Interactive
Vermogensklasse	2000 ... 3000 VA
Spanningssterkte (VA/W)	1000 / 700
Bereik	95 %
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3 / 6 min
Afmeting (HxBxD)	210 x 140 x 436 mm
Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	230 V +- 15%
Stroom (Uitgang)	230 V
Frequentie	50 Hz
Aansluiting (Ingang)	IEC320 C14
Ausgänge	8
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	0
Looptijd uitbreidingseenheden	--
Slots tbv Adapterkaart	0
Inschuifslot tbv Adapterkaart	--
Interface	USB, RS232

RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	nee
Bypass	nee
Extra Overspanningsbeveiliging	Telefoon/Fax
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	---
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40°C
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	226 mm
Breedte	170 mm
Diepte	450 mm
Gewicht	25.4 kg
Gewicht verpakking	30.5 kg