

Artikelnummer: 129986

Kurzbeschreibung: Schwerlastanhänger,
Tragkraft 3000 kg, Ladefläche B 3000 x T 1500 mm

Langbeschreibung: Schwerlastanhänger,
Tragkraft 3000 kg, Ladefläche B 3000 x T 1500
mm: Der Schwerlastanhänger verfügt über eine
maximale Tragkraft von 3000 Kilogramm. Die Ma
sse der Ladefläche bei diesem Schwerlastanhänger
umfassen eine Breite von 3000 mm bei einer Tiefe
von 1500 mm. Der Grundrahmen des
Schwerlastanhängers besteht aus T-Profil und ist
impulsgeschwei sst, alle vier Ecken sind mit
Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen oder
Bordwänden versehen. Die Siebdruckplatte ist
wetter- und rutschfest und mit wetterfester, 25 mm
starker OSB-Platte unterlegt. Der Schwerlastanhänger weist Luftreifen sowie eine 2-Achs-
Drehschemele-Lenkung auf. Das Deichsel-Schnellwechselsystem verfügt über eine
Fallsicherung. Die Risikobeurteilung ist nach Din EN ISO 14121-1 zertifiziert. Die
Ladefläche ist 3000 Millimeter breit und 1500 Millimeter tief, bei einer Ladehöhe von 560
Millimetern. Dem Schwerlastanhänger liegen Bedienungsanleitung sowie eine
Ersatzstückliste bei. Weitere Details: 2-Achs-Drehschemele-Lenkung Grundrahmen aus T-
Profil (80/80/8 mm) Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen,
Bordwänden etc. Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung Risikobeurteilung
gem. DIN EN ISO 14121-1 CE-Konformitätserklärung gem. Richtlinie 2006/42/EG Max.
Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h Ladefläche: B 3000 x T 1500 mm Ladehöhe: 560 mm
Luftbereifung Bereifung: 460 x B 140 mm Tragkraft: 3000 kg Material: Profilstahl Material
Ladefläche: Siebdruckplatte mit 25 mm OSB-Platte Bordwände: Nein Ausstattung:
Anhängerkupplung mit Bolzen, 30 mm Farbe: Reinorange (RAL 2004) Ma sse: L 3000 x B
1500 mm Eigengewicht: 393 kg Inkl. Bedienungsanleitung und Ersatzstückliste



EAN/GTIN: 4250448504615