



## VOYAGER SURROUND 80 UC

### VORTEILE

- Tauchen Sie ein in satte, klare Audioqualität für Anrufe und Musik. Mit 6 Mikrofonen ohne Mikrofonarm und 4 weiteren für adaptives ANC klingen Sie immer optimal.
- Das schlanke Design und die ultra-weichen Ohrmuscheln lassen Sie vergessen, dass Sie ein Headset tragen. Erleben Sie lang anhaltenden Komfort, während Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren.
- Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem Headset, das so viel leistet wie Sie. Mit bis zu 21 Stunden Sprechzeit geht Ihnen nie die Energie aus.

### AN IHRE BEDÜRFNISSE ANGEPASST

Arbeiten Sie, wo immer Sie möchten – mit dem Over-Ear-Bluetooth®-Headset Voyager Surround 80 UC ohne Mikrofonarm genießen Sie überall optimale Klangqualität. Tauchen Sie ein in ein großartiges Klangerlebnis, genießen Sie vollen Komfort mit weichen Ohrkissen und einem verstellbaren Kopfbügel, und bleiben Sie dank adaptivem Active Noise Cancelling (ANC) konzentriert.

- Adaptives ANC und Over-Ear-Design
- 6 Mikrofone für klare Audioübertragung
- Bis zu 21 Stunden Sprechzeit und bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit
- Intuitive Touch-Steuerung für Anrufe und Musik mit spezieller Stummschaltungstaste
- Bereitstellung von überall aus mit Poly Lens, einer cloudbasierten Gerätemanagement-Software

# VOYAGER SURROUND 80 UC



## TECHNISCHE DATEN

### LAUTSPRECHERGRÖSSE

- 40 mm

### LAUTSPRECHERBANDBREITE

- 20 Hz bis 20 kHz

### EMPFINDLICHKEIT (LAUTSPRECHER) (IEC318)

- 132 dBspl/V, 1 kHz

### MIKROFONTYP

- Ohne Mikrofonarm

### ANZAHL DER MIKROFONE

- 10

### MIKROFONBANDBREITE

- 20 Hz bis 16 kHz

### EMPFINDLICHKEIT (MIKROFON)

- -37 dBFS/V, 1 kHz

### FREQUENZBEREICH (MIKROFON)

- 100 Hz bis 6,8 kHz

### OHRKISSEN

- Kunstleder (Oberflächenmaterial)

### AUDIOEIGENSCHAFTEN

- Adaptives ANC
- Zertifizierung für Microsoft Teams für Großraumbüros
- Smart Sensor

### SCHALLSCHUTZTECHNOLOGIE

- SoundGuard DIGITAL

### HEADSET-TYP

- Over-Ear
- Headset-Gewicht: 275 Gramm
- Headset-Abmessungen:  
191 x 77 x 181 mm/7,52 x 3,03 x 7,13 Zoll

### AKKULAUFZEIT

- Bis zu 21 Stunden Sprechzeit
- Bis zu 24 Stunden Hörzeit

### LADEZEIT

- 1 Stunde Ladezeit

### ANSCHLUSSART

- Bluetooth®

### BLUETOOTH-VERSION

- 5.3

### UNTERSTÜTZTE BLUETOOTH-PROFILE

- A2DP, AVRCP, HSP, HFP, AVDTP

### SCHNURLOSE REICHWEITE

- Bis zu 30 m

### GEPAARTE GERÄTE

- 2 Geräte

### BATTERIEBESCHREIBUNG

- Lithium-Ion

### AKKUKAPAZITÄT

- 1100 mAh

### LADESTECKER

- USB Typ-C® auf USB Typ-C®

### BERÜHRUNGSEMPFINDLICHE BEDIENELEMENTE

- Lautstärkeregelung +/-
- Musik abspielen/pausieren
- Titel vor/zurück
- Programmierbare Touch-Steuerung

### TASTENBEDIENELEMENTE

- Ein-/Ausschalten/Paaren
- Stummschaltung

### ZERTIFIZIERTE COLLABORATION-SOFTWARE

- Microsoft Teams
- Microsoft Teams für Großraumbüros

### LEUCHTANZEIGE

- Status bei Anruf

### LIEFERUMFANG

- Headset
- Etui
- USB-C-auf-USB-C-Ladekabel
- USB-C-auf-3,5-mm-Kabel
- BT700 (USB-C)
- USB-C-auf-USB-A-Adapter
- Bedienungsanleitung

## MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen zum Voyager Surround 80 UC finden Sie unter [www.poly.com/voyager-surround-80-uc](http://www.poly.com/voyager-surround-80-uc).