



Transformation Ihrer Arbeitsweise

DELL 24 MONITOR | P2419H



OPTIMIERTER ARBEITSBEREICH

Mit diesem 23,8-Zoll-FHD-Monitor mit der kleinsten Monitorbasis seiner Klasse profitieren Sie von mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch.¹ Das verbesserte Kabelmanagement sorgt für aufgeräumte Kabel.



MAXIMALE PRODUKTIVITÄT

Die 3-seitige ultradünne Blende bietet eine nahtlose Ansicht über mehrere Monitore, während Easy Arrange in der Dell Display Manager-Software zu einem gut organisierten Multitasking beiträgt.



KOMFORTABLES ARBEITEN


Sie können Ihren Monitor ganz nach Bedarf drehen, neigen, schwenken und in der Höhe anpassen. Bleiben Sie länger konzentriert mit einem flimmerfreien Bildschirm und ComfortView, die Ihre Augen schonen.



BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Dell Monitore – eine der weltweit führenden Monitormarken² Genießen Sie sorgenfreies Arbeiten mit Dell Premium Panel Exchange, 3 Jahre Advanced Exchange Service³ und optionalem ProSupport.⁴

Maximale Produktivität




OPTIMIERTER ARBEITSBEREICH

Mehr Platz zum Arbeiten: Dank eines schlanken Monitorprofils und der kleinsten Monitorbasis seiner Klasse profitieren Sie von mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch.¹

Übersichtlich: Das verbesserte Kabelmanagementdesign sorgt für aufgeräumte Kabel, sodass Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

Konsistente und satte Farben: Dank eines durch In-Plane-Switching-Technologie ermöglichten breiten Betrachtungswinkels können Sie stets brillante Farben genießen – ganz unabhängig davon, wo Sie sitzen.



MAXIMALE PRODUKTIVITÄT

Erweiterte Effizienz: Die 3-seitige ultradünne Blende bietet eine nahtlose Ansicht Ihrer Inhalte über mehrere Monitore. Und mit 2 Monitoren können Sie Ihre Produktivität um bis zu 18 % steigern.⁵

Mehr Möglichkeiten für Multitasking: Arbeiten Sie bequem auf mehreren Bildschirmen und wählen Sie mit der Easy Arrange-Funktion in der Dell Display Manager-Software eine der vordefinierten Vorlagen aus. Ordnen Sie Ihre Anwendungen schnell nebeneinander an und kehren Sie mit Auto-Restore schneller zu Ihrer Arbeit zurück – die Funktion merkt sich, an welcher Stelle Sie Ihre Arbeit unterbrochen haben.



KOMFORTABLES ARBEITEN

Anpassung für individuellen Komfort: Sie können Ihren Monitor drehen, neigen, schwenken sowie in der Höhe einstellen, um den ganzen Tag über komfortabel zu arbeiten. Oder wählen Sie aus einer Vielzahl von Halterungen und Standrahmen, einschließlich VESA, um noch mehr Flexibilität zu genießen.

Augenfreundlich: Dieser TÜV⁶-zertifizierte Monitor verfügt über einen flimmerfreien Bildschirm mit ComfortView, eine Funktion, die schädliche Blaulichtemissionen reduziert. So werden Ihre Augen auch bei längerer Betrachtung geschont.



BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

DELL MONITORE – EINE DER WELTWEIT FÜHRENDEN MONITORMARKEN²

Sorgenfreies Arbeiten: Dell Premium Panel Exchange bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit der begrenzten Hardwaregewährleistung⁷, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

Minimale Ausfallzeit: Zu Ihrem Monitor gehört der 3-jährige Advanced Exchange Service³, über den Sie während der 3-jährigen Laufzeit der begrenzten Hardwaregewährleistung am nächsten Werktag ein Ersatzgerät erhalten.⁷

Höheres Maß an Support: Führen Sie mit der Dell ProSupport-Option ein Upgrade auf technischen 24x7-Telefonsupport von qualifizierten Ingenieuren und Technikern aus Ihrer Region durch.⁴

Funktionen und technische Daten

Monitor	Dell 24 Monitor – P2419H
Diagonale Darstellungsgröße	60,45 cm (23,8 Zoll)
Aktive Bildschirmfläche	
Höhe	527,04 mm (20,75 Zoll)
Breite	296,46 mm (11,67 Zoll)
Maximale voreingestellte Auflösung	1.920 x 1.080 bei 60 Hz
Seitenverhältnis	16:9
Bildpunktgröße	0,275 x 0,275 mm
Pixel pro Zoll (PPI)	92
Helligkeit	250 cd/m ² (typisch)
Farbunterstützung	Farbspektrum (typisch): 72 % (CIE1931) ⁸ Farbtiefe: 16,7 Millionen Farben
Kontrastverhältnis	1.000:1 (typisch)
Betrachtungswinkel	178°/178°
Antwortzeit	8 ms (normal); 5 ms (schnell) – (grau zu grau)
Bildschirmtyp	In-Plane-Switchtechnologie
Hintergrundbeleuchtung	LED-Randbeleuchtungssystem
ComfortView mit flimmerfreiem Bildschirm	Ja
Dell Display Manager-Kompatibilität	Ja
Remote-Asset-Management	Ja, über Dell Command Monitor
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei mit Härte 3H
Konnektivität	
Stecker	1 x DisplayPort Version 1.2, 1 x HDMI Version 1.4, 1 x VGA, 1 x USB 3.0 Upstream (unten), 2 x USB 3.0 Downstream (seitlich), 2 x USB 2.0 Downstream (unten)
Integrierte Geräte	USB-3.0-Super-Speed-Hub (mit 1 x USB 3.0 Upstream), 2 x USB 3.0 Downstream, 2 x USB 2.0 Downstream
Designmerkmale	
Einstellungsmöglichkeiten	Höhenverstellbarer Standrahmen (130 mm), neigbar (-5° bis 21°), schwenkbar (-45° bis 45°), drehbar (-90° bis 90°)
Sicherheit	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
Montageschnittstelle für Flachbildschirm	VESA (100 x 100 mm)
Energie	
Wechselstromeingang	100 bis 240 V AC/50 oder 60 Hz ±3 Hz/1,5 A (typisch)
Spannung/Frequenz/Strom	
Stromverbrauch (Betrieb)	18 W (typisch)/42 W (maximal) ⁹
Energieverbrauch im Stand-by-/Energiesparmodus	Weniger als 0,3 W
Abmessungen (mit Standrahmen)	
Höhe (eingefahren bis ausgefahren)	356,1 mm bis 486,1 mm; 14,02 Zoll bis 19,14 Zoll
Breite	537,8 mm (21,27 Zoll)
Tiefe	166,0 mm (6,54 Zoll)
Gewicht	
Gewicht (nur Bildschirm – für VESA-Halterung)	3,26 kg (7,19 lb)
Gewicht (mit Standrahmen)	5,25 kg (11,57 lb)
Gewicht (mit Verpackung)	7,10 kg (15,65 lb)
Standardserviceplan	Premium Panel Exchange, 3 Jahre Advanced Exchange Service ² und begrenzte Hardwaregewährleistung ⁷
Optionaler Serviceplan	Dell ProSupport ⁴
Umweltcompliance	ENERGY STAR [®] , EPEAT [®] Gold ¹⁰ , RoHS-vorgabenkonform, TCO-zertifiziertes Display, BFR-/PVC-freier Monitor (außer externe Kabel), arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm)

Inhalt des Pakets

Komponenten

- Monitor mit Standrahmen

Kabel

- DisplayPort-Kabel
- USB-3.0-Upstreamkabel
- Netzkabel

Dokumentation

- Quick-Setup-Leitfaden
- Treiber- und Dokumentationsmedien
- Informationen zu Sicherheit und behördlichen Auflagen

Einstellbarkeit und Konnektivität

DELL 24 MONITOR | P2419H

Einfache Anpassung des Bildschirms an Ihre bevorzugte Betrachtungsposition



Konnektivität



- | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------------|
| A | Stromanschluss | E | VGA-Anschluss |
| B | HDMI-Anschluss | F | USB-Upstreamanschluss |
| C | Standrahmensperrfunktion | G | USB-Downstreamanschlüsse (2 x) |
| D | DisplayPort | H | USB-Downstreamanschlüsse (2 x) |

EMPFEHLENSWERTES ZUBEHÖR



DELL STANDRAHMEN FÜR 2 MONITORE | MDS19

Genießen Sie eine werkzeuglose Monitormontage mit Quick Release und der Flexibilität, die einzelnen Monitore unabhängig voneinander zu drehen, zu neigen und zu schwenken sowie ihre Höhe anzupassen. Profitieren Sie von einer kleinen Stellfläche und einem übersichtlichen Kabelmanagement.



DELL PRO-STEREOSOUNDLEISTE | AE515M

Optimieren Sie Telefonkonferenzen und Multimediastreaming mit einer außergewöhnlich klaren Audioqualität. Minimieren Sie Hintergrundgeräusche mit einem Array mit 2 Mikrofonen und der Echounterdrückungsfunktion.



DELL WIRELESS-TASTATUR UND -MAUS | KM636

Erhöhte und große Chiclet-Tasten ermöglichen ein gedämpftes Tippen. Mit Dell Universal Pairing können Sie bis zu 6 Geräte koppeln.

- 1 Basierend auf internen Analysen von Dell, bei denen die Stellfläche der Monitorbasis mit der von 23,8-Zoll-Monitoren von Wettbewerbern verglichen wurde, Stand März 2018.
- 2 Dell Monitore zählen seit 5 aufeinanderfolgenden Jahren zu den weltweit führenden Monitoren (2013 bis 2017). Quelle: IDC Quarterly PC Monitor Tracker, Q4 2017.
- 3 Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Werktag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Lieferzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55 Zoll abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/servicecontracts/global.
- 4 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support.
- 5 Quelle: „Dell Displays, Productivity and Satisfaction Single vs Dual Monitors“, durchgeführt von SURL, Wichita State University, und in Auftrag gegeben von Dell, Oktober 2015
- 6 TÜV-zertifiziert (ID0000051369 – flimmerfrei/ID0000051370 – Inhalte mit geringer Blaulichtemission). Weitere Details finden Sie unter www.tuv.com.
- 7 Eine Kopie der begrenzten Hardwaregewährleistung können Sie unter der folgenden Adresse anfordern: Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK. Alternativ können Sie sich unter dell.com/warranty informieren.
- 8 Die Farbskala (typisch) basiert auf CIE1976- (82 %) und CIE1931-Teststandards (72 %).
- 9 Maximaler Stromverbrauch bei max. Leuchtdichte und Kontrast.
- 10 EPEAT Gold-registriert in den USA. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter epeat.net.

Dell.de/monitors Die Produktverfügbarkeit ist je nach Land unterschiedlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dell Vertriebsmitarbeiter.

© 2018 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Marken oder Markennamen, die möglicherweise in diesem Dokument verwendet werden, bezeichnen die Inhaber der entsprechenden Marken und Produktnamen. Dell erhebt keinen Anspruch auf die Marken und Namen anderer Firmen. Eine Vervielfältigung ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Dell Inc. in jeder Form ist verboten.

