


Rhewa balance compteuse 900 937C/3

plateforme en acier inoxydable,
largeur x profondeur 280 x 220 mm,
plage de pesage entre 0 et 3 kg,
Lisibilité par incréments de 0,1 g

Numéro d'article: 159174






Rhewa Balance compteuse 900 937C/3 pour pesages non soumis à l'obligation d'étalonnage

Rhewa balance compteuse 900 937C/3

- non étalonnable
- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 280 x 220 mm
- plage de pesage entre 0 et 3 kg
- Lisibilité par incréments de 0,1 g
- temps d'établissement entre 1 et 2 secondes
- avec les fonctions étalonnage, quantité, addition, plage de tolérance, Auto-Off
- 3 affichages LC
- indice de protection IP00 : pas de protection contre la poussière/l'eau
- fonctionnement sans fil
- hauteur x largeur x profondeur 130 x 320 x 290 mm

type de balance	balance compteuse	alimentation	fonctionnement sans fil
étalonnable	non	durée de charge de la batterie	20 h
matériau de plateforme	acier inoxydable	équipement balance	3 affichages LC
largeur de plateforme	280 mm	hauteur	130 mm
profondeur de plateforme	220 mm	largeur	320 mm
plage de pesage	0-3 kg	profondeur	290 mm
lisibilité	0,1 g	fonction de comptage des pièces	oui
temps d'établissement	1-2 s	étalonnage	oui
balance fonctions	étalonnage, quantité, addition, plage de tolérance, Auto-Off	installation	table
indice de protection IP	00 : pas de protection contre la poussière/l'eau	Poids	4 kg

Cela s'adapte aussi ...

221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
227890		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 43, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
227908		pantalon de travail unisexe, taille M, coupe confortable et ample