

Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 1060 x 1620 x 1180 mm, Inhalt 0,75 m³, Traglast 1250 kg, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Blech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 378103



Späne-Kippbehälter

mit Rückschwenkautomatik

Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 1060 x 1620 x 1180 mm
- Inhalt 0,75 m³
- Traglast 1250 kg
- Gewicht 198 kg
- Einfahrtasche x Einfahrtbreite 70 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 30 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseil mit Abroll- und Rückschwenkautomatik
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- mit Siebblech und Ablasshahn
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 1 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Polyamid-Bereifung
- Robuste Konstruktion aus Blech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenabstand	30 mm
Inhalt	0,75 m³	Einfahrbreite	30 mm
Höhe	1060 mm	Behälter Ausstattung	Siebblech und Ablasshahn
Länge	1620 mm	Ablasshahn	ja
Breite	1180 mm	stapelbar	nein
Traglast	1250 kg	nestbar	nein
Material	Blech	Gefahrstoffeignung	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Oberfläche	verzinkt
Kippfunktion	manuell	Farbe Ausführung	verzinkt
Kippsicherung	Kippsicherung gegen Abrutschen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
unterfahrbar	ja	Deckeltyp	Klappdeckel
Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen	Bereifung	Polyamid
Einfahrtaschenhöhe	70 mm	Rollen Anzahl / Art	1 Lenk- und 2 Bockrollen
Einfahrtaschenbreite	200 mm	Gewicht	198 kg

Zubehör

518789		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippbehälter 0,75 m³, Breite x Tiefe 1180 x 1620 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	--	--

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau