


Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:**111-08280****T80I**

| | |
|--|--|
| Categoría de productos | Bridas para Alta Temperatura (hasta +105°C - Estabilizadas al Calor) |
| Familia de productos | Serie T en PA66HS Negro |
| Material | Poliamida 6.6 alta temperatura (PA66HS) |
| Color | Negro (BK) |
| | |
| Ancho (W) | 4,7 mm |
| Apli. Ø max. | 85,0 mm |
| Apli. Ø min. | 1,5 mm |
| Cierre Reutilizable (Si/No) | No |
| Contenido | 1000 Pzas |
| Contenido del paquete embalado en | Pack |
| Espesor (T) | 1,3 mm |
| Estabilizado UV (Si/No) | No |
| Flamabilidad | UL94 V2 |
| Herr. Aplic. | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| Libre de Halógenos | Si |
| Long. (L) | 305,0 mm |
| Mín.F. Tensión | 355 N |
| Peso | 0,001997 kg |
| Serrado | Dentado Interno |
| Temp. Trabajo - °C | -40 °C a +105 °C |
| Variante | Dentado Interno |

