

Kupplungen - mit schraubloser Anschlussstechnik, abschließbar



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310635
EAN	4024941197540
Produktgruppe	Kupplung QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	188mm
Geräte-Breite	92mm
Geräte-Tiefe	102mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Die Kupplung ist mit dem Stecker Artikel-Nr. 210951 und dem Bügelschloss Artikel-Nr. 580642 abschließbar, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,297 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941197540
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,297 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941825665
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,176 kg
Volumen	13.588,4 ccm

