


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6120 Selbstkipper ohne Ablasshahn



Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz "A" bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	2500
Inhalt (Liter)	1200
Kastenmaße (mm)	1699 x 1157 x 997
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm)	1043
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm)	1288
Gesamtlänge (mm)	1755
Gesamtbreite (mm)	1222
Gesamthöhe (mm)	1127
Ausführung	ohne Ablasshahn
Gewicht (kg)	230
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73090090
GTIN	4017976061207