


ROLINE Mini-GBIC Modul 10G, Multimode SR, LC

Art.nr. 21.14.3497
Fabrikant ROLINE
Art.nr. fabrikant 21.14.3497



ROLINE SFP module voor netwerkverbindingen in 10 Gigabit Ethernet netwerken (10G SR)

- Voor multimode vezels
- De maximale kabellengte aan glasvezelzijde is 300 m (bij gebruik van OM3-vezels; OM2: 82 m)
- Hot-swappable
- Bedrijfstemperatuur -10 °C tot 70 °C
- Vormfactor Mini-GBIC / SFP (Small Form-Factor Pluggable)
- Ondersteunt DDM (Digital Diagnostics Monitoring)

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Netwerk-switches
Produkt type	Transceiver-Modul
Kleur	zilver
Leveringsomvang	Mini GBIC
10 Gigabit Ethernet Poort Glas	1
Bedrijfstemperatuur min.	-10 °C
Bedrijfstemperatuur max.	70 °C

Hoogte	12 mm
--------	-------

Breedte	57 mm
---------	-------

Diepte	15 mm
--------	-------

Gewicht	15.7 g
---------	--------