

Cascoo roulette fixe

force 70 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre 80 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en Capuchons en tôle d'acier, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243452



roulette fixe

- force 70 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- diamètre 80 mm
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en Capuchons en tôle d'acier
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|
| manutention dynamique | roulettes | élément de fixation | panneau |
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | matériau de boîtier | acier |
| modèle | roulette fixe | frein | sans |
| charge | 70 kg | pare-fils | non |
| pneumatique | caoutchouc plein | longueur de moyeu | 40 mm |
| Ø de roue | 80 mm | distance trou de vis | 80/77x60 mm |

| | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| matériau de jante | acier | surface de boîtier | galvanisé |
| roulement | roulement à rouleaux | Poids | 0,47 kg |