

## Rollcart handtrekwagen

draagvermogen 400 kg, laadvlak  
lengte x breedte 805 x 535 mm,  
platform van zeefdrukplaat met  
antislippoppervlak, Waterdicht,  
opbouw 4 houten wanden,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 wielen, wielen met  
lucht-banden op plaatstaal-velg



Artikelnummer: 531533

## Rollcart Handtrekwagen

### Draagvermogen 400 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 805 x 535 mm
- hoogte x lengte x breedte 740 x 1730 x 840 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouw 4 houten wanden
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 wielen
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wielstand parallel
- 5 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal platform	zeefdrukplaat
type wagen	handtrekwagen	oppervlak platform	antislip
draagvermogen	400 kg	platform uitvoering	Waterdicht
constructies	4 houten wanden	wagen uitrusting	excl. uitrusting

hoogte constructies	220 mm	wielen aantal/soort	2 wielen
lengte laadvlak	805 mm	banden	lucht
breedte laadvlak	535 mm	materiaal velg	plaatstaal
materiaal	staalconstructie	wielstand	parallel
hoogte	740 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
stuurstang	ja	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	1730 mm	garantie	5 jaar
breedte	840 mm	gewicht	28 kg
euronorm	nee		

## Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm