



Leichte Zange mit schmaler Spitze für präzises Arbeiten an Kleinstbauteilen. Polierte Backeninnenseiten verhindern Einkerbungen am Draht. Gekrümmte Griffe bieten bessere Kontrolle über das Werkzeug. Federbelastet zur Selbstöffnung. Warm genietetes Scharnier sorgt für reibungslose Arbeit ohne Wackeln der Griffe.

Spezifikationen

Gesamtlänge: 122,3 mm (4,813 Zoll)

Backenlänge: 27 mm (1,063 Zoll)

Backenbreite: 11,1 mm (0,438 Zoll)

Backendicke: 6,4 mm (1/4 Zoll)

Schneidleistung: 35,3 mm (1,39 Zoll)

Durchmesser der Spitze: 0,79 mm x 1,58 mm (1/32 Zoll x 1/16 Zoll)

Grifffarbe: Hellblau

Griffoberfläche: Kunststoff-getaucht

Gewicht: 0,06 kg (0,13 lb)