


Technisch specificatieblad

Bocht 90° voor draadgoten 55

Art.-Nr. 6001939



Bocht 90°, horizontaal, voor draadgoten met een zijhoogte van 55 mm.




St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6001939
Type	GRB 90 520 G
Omschrijving 1	Bocht 90° voor draadgoot
Dimensie	55x200
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	18,80 kg/100 st.

Technische gegevens



Breedte	200,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Afbuiging (hoek)	90°
Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Uitvoering	Bocht horizontaal
Draaddiameter	3,90 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>