

## SEK CAB FLAT STD AWG28/7 15P 100m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 18 015 7004
Beschreibung	SEK CAB FLAT STD AWG28/7 15P 100m
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09180157004">https://b2b.harting.com/09180157004</a>

### Ausführung

Kabellänge	100 m
Anzahl der Adern	15
Adernaufbau	AWG 28/7

### Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-30 ... +105 °C unbewegt -20 ... +105 °C bewegt
Impedanz	100 Ω
Isolationswiderstand @ 20 °C	≥20 MΩ x km

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	grau
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

### Normen und Zulassungen

CE	ja
----	----



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	3.120 g
Nettogewicht	27 g/m
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85444993
GTIN	5713140024496
eCl@ss	27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)