

Kunststoffschlauch PAN-4X0,75-SI

Teilenummer: 152697

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	4 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	18 mm
Innen-Durchmesser	2,9 mm
Min. Biegeradius	12 mm
Schlaucheigenschaften	schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 15 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Zulassung	TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,006 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter für Stecknippel Innen-Ø 3 mm
Farbe	silber
Shore-Härte	D 55 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A