



Y-Verteiler mit Innengewinde & Kupplungsstecker

Typ Messing	Typ GARDENA	Gewinde innen
WSY KSA 34 i	WSY KSA 34 iK	G 3/4" (iG)



GARDENA-Adapter für Indoor-Wasserhähne

PN 12

Anwendung: Mit diesem GARDENA-Adapter ist es möglich, beliebige Anschlussgeräte einfach und schnell an Wasserhähne, z.B. in Küche oder Bad, anzuschließen. Der Adapter ist kompatibel mit allen gängigen Wasserhähnen mit M 24x1 Innengewinde oder M 22x1 Außengewinde. So können GARDENA-System-Kupplungen auch im Innenbereich schnell an- und abgekuppelt werden, ohne dabei die Armaturen zu verkratzen. An- und Abkuppeln des Adapters erleichtert die mitgelieferte Montagehilfe.

Temperaturbereich: Medium: +5°C bis max. +60°C, Umgebung: -20°C bis max. +70°C

Anschluss: Für Wasserhähne mit M 24x1 Innengewinde oder M 22x1 Außengewinde.

Typ WSKS IH K



Anwendungsbeispiel

Adapter Gartenschlauch-Schnellkupplungen / Gardena-System

Typ Messing	Dichtung NBR Klauenkupplung	Dichtung NBR „GARDENA“-System
GKWS MS	GKOR	WSK DR N



O-Ringe für Anschlussnippel an Gartenschlauch-Schlauchkupplungen

passend für: Kupplungsstecker, Y-Verteiler, Spritzpistolen/Waschbürsten aus Messing oder Kunststoff

Typ NBR	Typ EPDM
WSK DR N	WSK DR EP



Fasspumpe auf Seite 953	Reinigungstechnik auf Seite 1056	Kehrbleche und Handfeger auf Seite 1060	Hebezeuge und Zurrgurte ab Seite 1066
tesa®-Klebtechnik ab Seite 1062	Technische Sprays ab Seite 1030	Fäden und Seile auf Seite 1066	Kabeltrommeln und Steckdosenleisten ab Seite 1156

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.