

Bilancia per laboratorio PCE-LS 3000

bilancia per laboratorio di buona qualità / calibratura interna / display grafico / display multilingue / interfaccia RS-232 / software opzionale / range di misura: 0 ... 3000 g / risoluzione : 0,01 g

La bilancia per laboratorio PCE-LS 3000 possiede un'alta precisione, funzioni multiple ed un prezzo basso. Questa bilancia per laboratorio è uno strumento straordinario, la struttura in alluminio gli dà solidità e stabilità. Il display grafico con l'indicatore di capacità facilita la lettura dei risultati e con l'aiuto del software opzionale potrà effettuare la trasmissione dei dati ad un PC, se il suo computer non ha porte seriali RS-232 disponibili potrà richiedere l'adattatore RS232-USB per poter comunque collegare la bilancia al PC. Oltre al sistema di calibratura interno automatico, può effettuare anche una calibratura esterna con i pesi di controllo opzionali (solo nel caso che la bilancia non sia certificata/verificata). Per questa bilancia per laboratorio PCE-LS 3000 può richiedere sia la certificazione ISO che la verifica MII. Altri elementi come il kit per determinare la densità aumentano ulteriormente le caratteristiche di questa bilancia per laboratorio.

- Funzione conta pezzi
- Calibrazione automatica interna
- Pesata in %
- Funzione per ricette
- Verificabile Classe MII (opzionale)
- Robusta struttura in alluminio
- Livella integrata per posizionamento ottimale
- Interfaccia RS-232
- Determinazione della densità (opzionale)
- Certificato ISO (opzionale)

Specifiche tecniche

Range di misura [max]	3000 g
Risoluzione [d]	0,01 g
Valore di verifica [e]	0,1 g
Riproducibilità	0,015 g
Precisione	± 0,03 g
Tempo di risposta	< 5 secondi
Funzione conta pezzi	si, scelta dei gruppi di pezzi
Peso minimo dei pezzi per il conteggio	0,06 g / pezzi
Tara	come il range di misura (100 %)
Blocco delle vibrazioni	funzione interna
Interfaccia	RS-232, bidirezionale
Software	opzionale
Display	display grafico LCD retroilluminato (regolazione dell'intensità) ed indicatore della capacità
Calibrazione	- interna (con peso di calibratura interno / ogni 2 h o con cambiamenti di temperatura) - esterna (con pesi di calibratura esterni opzionali su richiesta)
Piatto di pesata	acciaio inox, 165 x 165 mm
Temperatura operativa	+18 ... +30 °C
Alimentazione	230V / 50 Hz (mediante alimentatore 12 V)
Struttura	alluminio
Grado di protezione	IP 54
Dimensioni	210 x 320 x 90 mm
Peso (netto)	5 kg
Certificato / Autorizzazione	CE / OIML classe II (verifica alla competenza)

del relativo organismo ufficiale)

Contenuto della spedizione

1 x Bilancia per laboratorio PCE-LS 3000, 1 x alimentatore 230 V / 12 V, istruzioni per l'uso