




# Nourrices à eau ECO 22 L, avec tube, PEHD naturel, avec accessoire bleu



## Description:

Nourrices à eau ECO 22 L avec tube de sortie, couleur naturelle en polyéthylène incassable (PE-HD)

- équipé d'un tube de sortie (réf. 819704)
- raccord fileté ECO imperdable ET-231610, bleu
- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +70° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- sur demande : marquage, garnissage, étiquetage, mise à l'échelle et couleur personnalisées possibles
- Accessoire séparé : Robinet de vidange PROFIL (réf. 550300)
- r = Ø intérieur de l'orifice de remplissage = 29 mm / a = Ø de filetage extérieur = 38 mm
- p=profondeur=190 mm l=largeur=370 mm h=hauteur=440 mm

## Informations:

### Article

Numéro d'article	<b>817600</b>
GTIN	<b>4007228817607</b>
Tarif douanier	<b>39233090</b>
Unité d'emballage (VE)	<b>3</b>

Couleur	<b>naturel</b>
Volume en l	<b>22</b>
Poids (kg)	<b>0,75</b>
T x B x H (mm)	<b>190 x 370 x 440</b>

### Suremballage

Contenu en morceaux	<b>3</b>
T x B x H (mm)	<b>420 x 555 x 440</b>

Poids par récipient (kg)	<b>2,837</b>
--------------------------	--------------

### Palette

Nombre de cartons	<b>16</b>
Nombre de couches	<b>4</b>
L x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 1,91</b>

Carton par étage	<b>4</b>
Poids (kg)	<b>65,392</b>