

Artikelnummer: 308652

Kurzbeschreibung: Edelstahl-Tischwagen 3 Etagen, 685 x 380 mm

Langbeschreibung: Edelstahl-Tischwagen 3 Etagen, 685 x 380 mm: Aus Edelstahl 18/0. Eingeschraubte und tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und großen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert. Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäß Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen Ladefläche: B 685 x T 380 mm
Außenmaße: B 710 x T 400 mm
Gesamthöhe: 805 mm

Höhe obere Etage: 680 mm

Tragkraft: 100 kg

Rad ø: 100 mm

EAN/GTIN: 4250448509504



Etagenabstand: 200 mm

Eigengewicht: 10 kg