

Rollcart diable monte-escaliers

Équipé d'un kit de 3 étoiles, force 150 kg, pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air

Numéro d'article: 158316



Rollcart Diabolo monte-escalier 3 roulettes

Force 150 kg

diabolo monte-escaliers

- Équipé d'un kit de 3 étoiles
- hauteur x largeur x profondeur 1300 x 570 x 640 mm
- force 150 kg
- pelle largeur x profondeur 300 x 225 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- kit étoiles avec bandage TPE



Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	Ø de roue	260 mm
type de diable de manutention	diable monte-escaliers	roulement	roulement rainuré à billes
charge	150 kg	bandage kit étoiles	TPE
largeur de pelle	300 mm	Ø de roue kit étoiles	160 mm
profondeur de pelle	225 mm	poignée de sécurité	oui
kit étoiles	3 étoiles	hauteur	1300 mm
matériau	acier	largeur	570 mm
matériau de finition	soudé	profondeur	640 mm
rabattable	non	surface	finition peinture époxy
patins pour escaliers	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
pneumatique	air	Poids	21 kg

Accessoires

158296



bandage increvable, pour diable de manutention, bandage polyuréthane, force 250 kg, moyeu avec roulement à rouleaux, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal