

## **fetra** **chariot avec barre de** **poussée** **MULTIVARIO**

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, rehausse poignée, châssis en RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage TPE



**fetra**  
Transportgeräte



Numéro d'article: 158809

## **fetra Chariot avec barre de poussée MULTIVARIO**

### **Force 600 kg**

chariot avec barre de poussée






- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- hauteur de charge 270 mm
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1320 x 809 mm
- structure en acier
- plateforme imperméable
- rehausse poignée
- châssis en RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage TPE
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## **Détails techniques**

appareil de manutention	chariot de manutention	bordure de sécurité	non
type de chariot	chariots à dossier	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2

		roulettes fixes
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	pneumatique TPE
charge	600 kg	roulement roulement à rouleaux
hauteur de charge	270 mm	équipement roue roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	1200 mm	Ø de roue 200 mm
largeur de plateau	800 mm	hauteur 990 mm
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	longueur 1320 mm
surface de plateforme	antidérapant	largeur 809 mm
exécution de plateforme	imperméable	couleur bleu brillant // RAL5007
rehausse	poignée	norme EN 1757-3 (frein)
emboîtable	non	garantie 10 années
matériau	acier	équipement plateau
poignée	1 pièce	Poids 235 kg

## Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de maintenance, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de maintenance, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de maintenance, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de maintenance, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de maintenance, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant