

Allit chariot de maintenance et de montage

ProServe R270-400

hauteur x largeur x profondeur 270 x 540 x 405 mm, avec porte-outils, porte-brosse, pochettes, bacs amovibles, avec poignée télescopique, en polycarbonate en anthracite



Numéro d'article: 159213



Allit Chariot de maintenance/montage ProServe R270-400

chariot de maintenance et de montage

- hauteur x largeur x profondeur 270 x 540 x 405 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 185 x 435 x 275 mm
- charge max. jusqu'à 30 kg
- avec porte-outils, porte-brosse, pochettes, bacs amovibles
- avec poignée télescopique
- verrouillable avec serrure à combinaison
- en polycarbonate en anthracite
- Ø de roue 85 mm
- roues avec roulement à billes

Détails techniques

fourniture d'outils	sac à outils	équipement pochette	porte-outils, porte-brosse, pochettes, bacs amovibles
Type de pochette	chariot de maintenance	dispositif de support	poignée télescopique

	et de montage		
hauteur	270 mm	verrouillable	oui
largeur	540 mm	système de fermeture	serrure à combinaison
profondeur	405 mm	matériau	polycarbonate
hauteur intérieure	185 mm	couleur	anthracite
largeur intérieure	435 mm	Ø de roue	85 mm
profondeur intérieure	275 mm	roulement	roulement à billes
charge	30 kg	Poids	8,93 kg

Accessoires

159224



Sangle de mallette, avec serrure à combinaison, en noir