

Termékinformációk

83 10 020

Csőfogó 90°

DIN 5234

- Svéd alak
- 90° lesarkított pofa
- Forgásiránnyal szemben elhelyezkedő fogazás
- Fogazás külön induktív úton edzett
- Kettős-T profilfogantyú
- Hozzáfogott állítóanya
- Piros porlakkozott, pofák polírozva
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



Általános

Cikkszám	83 10 020
EAN	4003773014201
Fogó	piros porfesték-bevonattal
Súly	2.600 g
Méret	560 x 82 x 30 mm
Szabvány	DIN 5234

Műszaki jellemzők

fesztáv	70 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2 3/4
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 70 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	70 mm
Belső átmérő hüvelyk	Ø 2 Coll

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

