

Blume Förderanlagen rollenbaan

draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 2 m x 700 mm, asafstand 100 mm

Artikelnummer: 132748



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Zwaarlast-rollenbaan - balielementen

Recht

rollenbaan













- draagrol van staal
- wieldiameter 50 mm
- baan lengte x breedte 2 m x 700 mm
- breedte 780 mm
- asafstand 100 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 300 mm en een breedte van maximaal 900 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 40 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	900 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	300 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	100 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm

materiaal rol	staal	framebreedte	40 mm
diameter rol	50 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	2 m	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	700 mm	gewicht	55,8 kg
breedte	780 mm		

Gerelateerde Producten

133048		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 50 mm, baanbreedte 0,7 m, asafstand 100 mm
133208		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 50 mm, baanbreedte 0,7 m, asafstand 100 mm
133365		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van staal, wiel diameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 700 mm, asafstand 100 mm, met scharnieren en vering
133467		steun voor rollenbaan, baanbreedte 700 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
135291		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
135305		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, U-profiel, lengte 1 m, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
135473		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 700 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
508099		steun voor rollenbaan, baanbreedte 700 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508105		steun voor rollenbaan, baanbreedte 700 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508112		steun voor rollenbaan, baanbreedte 700 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508119		steun voor rollenbaan, baanbreedte 700 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
508125		steun voor rollenbaan, baanbreedte 700 mm, kopplaten met draaischarnier, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw