


Krause escabeau

2 x 12 échelons profilés, longueur de lisse 3,4 - 6,05 m, en aluminium

Numéro d'article: 184336



Krause Combiné échelle-escabeau polyvalent

Escabeau et échelle coulissante combinables, deux parties

escabeau


- accès double face
- 2 x 12 échelons profilés
- pour une hauteur de travail comme échelle d'appui/escabeau jusqu'à env. 6,85 m / 4,65 m
- longueur de lisse 3,4 - 6,05 m
- échelons profondeur 30 mm
- connexion échelons/lisse serti
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- entretoise en extrémité de lisse
- en aluminium

- poids 14,5 kg
- assurance qualité certification TÜV
- 10 années de garantie



Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	escabeau	connexion d'échelons/de longeron	serti
matériau	aluminium	soubassement	entretoise
utilisation	double face	exécution échelle	à deux parties
Longueur de lisse	3,4-6,05 m	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
hauteur de travail comme échelle	6,85 m	protection contre l'écartement	oui
hauteur de travail comme escabeau	4,65 m	étrier de sécurité	non
nombre d'échelons	2 x 12	Pour escalier	non
type de marche/d'échelon	échelons profilés	certification	certification TÜV
profondeur d'échelons	30 mm	garantie	10 années
rabattable	oui	Poids	14,5 kg

Accessoires

233631		Marche amovible, pour escabeau à échelons, force 150 kg, en aluminium
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
505371		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, diamètre de montant 60 mm, courroie en rouge/blanc, montant en aluminium coloris rouge