

BS-ROLLEN

roue

force 130 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 37,5 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

Numéro d'article: 524879



BS ROLLEN®



BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roue

roue

- force 130 kg
- avec bandage plastique
- incassable
- diamètre x largeur 125 x 37,5 mm
- moyeu longueur x Ø 44 x 15 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulette pour appareil de manutention	frein	sans
modèle	roue	pare-fils	non
charge	130 kg	longueur de moyeu	44 mm
pneumatique	plastique	trou de moyeu	15 mm
Ø de roue	125 mm	largeur de roue	37,5 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	incassable

roulement	palier lisse	Poids 0,2 kg
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier	

Cela s'adapte aussi ...

221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés