

# FS-C8520MFP/FS-C8525MFP

► print ► copy ► scan ► fax

## SPARSAME OFFICE- ALLROUNDER MIT GROSSEM FORMAT.

Wirtschaftliche Multifunktionalität bis zum A3-Format: Gerade in Teams mit bis zu 20 Anwendern brillieren der FS-C8520MFP und der schnellere FS-C8525MFP. Im Tagesgeschäft überzeugt das Drucktempo ebenso wie die einfache Bedienung und das komfortable Dokumentenhandling mit zahlreichen praktischen Druck-, Kopier- und Scan-Funktionen. Dabei sorgt die einzigartige ECOSYS-Technologie für ausgeprägte Kosteneffizienz und umweltfreundlichen Betrieb.


- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 25 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe
- Geringer Stromverbrauch: 0,9W im Ruhemodus
- 600 Blatt Papierkapazität, maximal 1 600 Blatt
- Integrierte Duplexfunktion
- HyPAS-Bedienplattform\* ermöglicht die Optimierung von Workflows
- Niedriges Geräuschniveau
- Professionelle Druck-, Kopier-, Scan- und optionale Fax-Funktion
- Optionaler Multi-Finisher, Kartenlesegerät für Authentifizierungssysteme
- Kompaktes 360°-Design

\* mit optionaler CF-Karte

Mit der optionalen HyPAS-Applikation FaxConnect greifen die Systeme auf vorhandene Faxserver zu. Die Faxnummer des Empfängers wird einfach über das Display eingegeben.



Durch die Verwendung sehr langlebiger Keramik-Komponenten ist bis zu 200 000 Seiten nur der Wechsel der Tonerbox erforderlich. Das schont Umwelt und Portemonnaie.



**KEINER  
DRUCKT  
GÜNSTIGER!**  
\*In der jeweiligen Geräteklasse.

Abbildung mit Optionen.

# FS-C8520MFP/FS-C8525MFP

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR FORMATE BIS DIN A3



ECOSYS steht für ECONomy,  
ECOlogy und SYStemprinting.

Die ECOSYS Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d. h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

## PRESCRIBE IIe

Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Multifunktionssystem speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

## KYOCERA NetViewer

Der KYOCERA NetViewer ist für den Administrator das ideale Werkzeug zur Einrichtung und Überwachung der KYOCERA Druck- und MFP-Systeme im lokalen Netzwerk. Er erlaubt den netzwerk-basierten Zugriff auf Systemparameter, Systemeinstellungen, Firmware sowie Druckerwarteschlangen.

## Status-Monitor und Command Center RX

Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Multifunktionssystems an und bietet einen direkten Zugang zum Command Center RX, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Ruhemodus oder Sperren des Bedienfeldes).

## HyPAS

Mit der integrierten Softwareplattform HyPAS können individuelle Java-Applikationen und Web-Services eingebunden werden. Mit HyPAS-Apps können Sie zum Beispiel komplexe Dokumentenworkflows automatisieren und einfach per Tastendruck abrufen. Die offene Systemarchitektur ermöglicht eine nahtlose Integration in individuelle Prozesse und eine maßgeschneiderte Konfiguration. Zur Nutzung der HyPAS-Plattform ist die optionale CF-Karte erforderlich.

## Systemmerkmale

**Technologie** KYOCERA ECOSYS, Laser

**Maximale Geschwindigkeit in Seiten pro Minute**

	FS-C8520MFP	FS-C8525MFP
Druck A4	20	25
Druck A3	10	13
Kopie A4	20	25
Kopie A3	8	9

## Speicher

1,5 GB RAM, optional auf max. 2 GB erweiterbar

**CPU** PowerPC464/800 MHz

**Druck-/Kopiervolumen** Durchschnittlich 2 000 bis 10 000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 100 000 Seiten A4 pro Monat.<sup>1)</sup>

**Aufwärmzeit** FS-C8520MFP: 55 Sek., FS-C8525MFP: 45 Sek.

**Integriertes Kostenstellenmanagement**

Bis zu 100 Kostenstellen

**Abmessungen (H x B x T)** 748 mm x 590 mm x 590 mm

**Gewicht** ca. 80 kg (betriebsbereit)

## Stromverbrauch

	FS-C8520MFP	FS-C8525MFP
Betrieb	557 W	597 W
Bereit	121 W	125 W
Ruhemodus	0,9 W	0,9 W

## Geräuschemission\* (ISO 7779 / ISO 9296)

	FS-C8520MFP	FS-C8525MFP
Farbe	44,8	46,4
SW	44,6	45,9
Bereit	31,6	31,7

\*alle Werte in dB(A) L<sub>pA</sub>; Surface sound pressure level

**Netzspannung** 220-240 V, 50/60 Hz

**Sicherheitsprüfungen** GS, TÜV, CE. Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

## Papierverarbeitung

**Automatischer Originaleinzug mit Wendung**

Max. 50 Blatt, 45-160 g/m<sup>2</sup> (im Duplex-Modus 50-120 g/m<sup>2</sup>)  
Formate 140 x 182 bis 297 x 432 mm

## Ihr KYOCERA Partner:

**KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH** – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch  
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49(0)21 59 9 18-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

**KYOCERA Document Solutions Austria GmbH** – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien  
Infoline: +43(0)1/863 38-0 – Fax: +43(0)1/863 38-400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

**KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - Amsterdam (NL), Zweigniederlassung Zürich** – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich  
Tel.: +41(0)44 908 49 49 – Fax: +41(0)44 908 49 50 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

## Papierzufuhr

Papierkassette: max. 500 Blatt; 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5  
Universalzufuhr: max. 100 Blatt (für Formate > A4: 25 Blatt);  
60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, benutzerdefiniert (98 x 148 bis  
297 x 432 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1 600 Blatt A4

**Duplex-Einheit** Beidseitiger Druck; 60-220 g/m<sup>2</sup>; A5-A3

**Papierablage** Hauptfach: max. 250 Blatt, Job-Separator:  
max. 30 Blatt (jeweils bedruckte Seite nach unten)

## Druckfunktion

**Auflösung** 600 x 600 dpi MultiBit-Technologie

**1. Druckseite** FS-C8520MFP: 11 Sek. (S/W) bzw. 14 Sek. (Farbe), FS-C8525MFP: 10 Sek. (S/W) bzw. 12 Sek. (Farbe)

**Standard-Schnittstellen** USB2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000 BASE-TX), Steckplatz für optionalen internen Printserver und für optionale CompactFlash-Karte, USB-Host für USB-Flash-Speicher

**Controller-Sprache** PRESCRIBE II c

**Emulationen** PCL6 (5c, XL), PostScript 3-kompatibel (KPD L 3), PDF-Direktdruck, XPS-Direktdruck

**Betriebssysteme** Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.4 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

**Schriften / Barcodes** Skalierbare Fonts: 93 (PCL6/PostScript), 8 (Windows Vista), 45 Barcodes (z. B. EAN 8, EAN 13, EAN 128), Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417

**Funktionen** E-Mail-Printing, Internet Printing IPP/1.1, vertraulicher Druck

## Kopierfunktion

**Auflösung** 600 x 600 dpi

**1. Kopie** Nach ca. 11,7 bzw. 13,6 Sekunden (SW bzw. Farbe)

**Kopierenvorwahl** 1-999 Kopien / Sätze

**Zoombereich** 25-400% in 1%-Schritten

**Feste Zoomfaktoren** 5x Verkleinerung, 5x Vergrößerung

## Scanfunktion

**Scangeschwindigkeit**

Max. 40 Seiten A4 pro Minute (SW, 300 dpi)

Max. 40 Seiten A4 pro Minute (Farbe, 300 dpi)

**Vorlagenformat** Max. A3

**Auflösung** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

**Dateityp** PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS

## Faxfunktion (optional)

**Kompatibilität** ITU-T Super G3

**Übertragungsgeschwindigkeit** Max. 3 Sekunden (mit JBIG)

**Auflösung** Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

**Vorlagenformat** Max. A3

**Kompressionsmethode** JBIG, MMR, MR, MH

**Speicher** 700 Seiten (Testchart KM ITU-T No.1)

**Funktionen** Netzwerk-Fax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden

## Verbrauchsmaterial

**TK-895K** Toner schwarz für 12 000 Seiten<sup>2)</sup>

**TK-895C, TK-895M, TK-895Y**

Toner Cyan, Magenta, Gelb für jeweils 6 000 Seiten<sup>2)</sup>

Der mitgelieferte schwarze Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 3 000 Seiten.<sup>2)</sup> Cyan, Magenta, Gelb reichen jeweils für 1 500 Seiten.<sup>2)</sup>

## Optionen

**Papierkassetten**

**PF-470** max. 500 Blatt, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5; integrierter Unterschrank

**PF-471** max. 2 x 500 Blatt, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5

**Unterschrank CB-470 / CB-472** Unterschrank Holz / Metall

**Sockel CB-471 / CB-473** Sockelelement Holz (Mitternachtsblau) / Metall (Weiß)

**Multi-Finisher DF-470** Max. 500 Blatt, 52-256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, benutzerdefiniert (98 x 148 bis 297 x 432 mm), Heftkapazität: max. 50 Blatt A4 (25 Blatt A3), 3 verschiedene Heftpositionen, Adapter-Kit AK-470 erforderlich

**RAM-Erweiterung MDDR2-1024** 1 GB

**CF-4 GB** 4 GB für HyPAS-Applikationen, Formulare, Logos etc.

**ThinPrint-Kit UG-33** Ermöglicht Drucken unter ThinPrint

**USB-Kartenleser** Erweitert Authentifizierung am System

## Modelle

Beide Systeme sind auch im Paket mit Garantierweiterung KYOlife 3 Jahre erhältlich.

## Garantie

2 Jahre Vor-Ort-Garantie auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 200 000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Systems, vorausgesetzt, es wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.<sup>1)</sup>

**KYO LIFE** KYOlife – die Garantierweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktionssystem und Optionen.<sup>1)</sup>

**KYO LIFE plus** KYOlifepius – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Systems durch einen Fachmann.<sup>1)</sup>

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

<sup>1)</sup> Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de.

<sup>2)</sup> Angabe gemäß ISO/IEC 19798.



**HyPAS™**



Abbildung mit Optionen.

**KYOCERA**  
Document Solutions