

## Edelstahl-Etagenwagen

Traglast 100 kg, mit 4 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 825 x 500  
mm, Etage(n) aus Edelstahl mit  
Abrollrand, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 272199



### Edelstahl-Etagenwagen

- Traglast 100 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 825 x 500 mm
- Höhe x Länge x Breite 1260 x 910 x 590 mm
- Etage(n) aus Edelstahl mit Abrollrand
- Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Gehäuse aus Stahl
- Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Radanordnung rechteckig
- gemäß ISO 9223
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

|                       |                |                        |                           |
|-----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Transportgerät        | Transportwagen | Material Gehäuse (Rad) | Stahl                     |
| Wagentyp              | Etagenwagen    | Rad Ausstattung        | 2 Rollen mit Feststellern |
| Material              | Edelstahl      | Etagenausrichtung      | gerade                    |
| Traglast              | 100 kg         | Höhe                   | 1260 mm                   |
| Ladeflächenlänge      | 825 mm         | Länge                  | 910 mm                    |
| Ladeflächenbreite     | 500 mm         | Breite                 | 590 mm                    |
| Etagen Anzahl         | 4 Stück        | klappbar               | nein                      |
| Etagenabstand         | 280 mm         | Radausstattung         | verzinkt                  |
| Material Plattform    | Edelstahl      | Radanordnung           | rechteckig                |
| Plattform Ausstattung | Abrollrand     | Norm                   | EN 1757-3 (Feststeller)   |
| Rollen Anzahl / Art   | 4 Lenkrollen   | Garantie               | 5 Jahre                   |
| Bereifung             | TPE            | Zertifizierung         | gemäß ISO 9223            |
| Durchmesser Rad       | 100 mm         | Schiebebügel Anzahl    | 2 Stück                   |
| Radlager              | Schwenklager   | Gewicht                | 19 kg                     |

## Dazu passt auch ...

219586



Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml

219597



Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml

222830



Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm