

PAVOY

Schubladenschrank

Basis Plus

Höhe x Breite x Tiefe 800 x 500 x 600 mm, 4 Schublade(n), Verschließbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 404183



PAVOY Schubladenschrank Basis Plus

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 800 x 500 x 600 mm
- 4 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 4x175 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschließbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035





Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035
- Lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schrankschranktyp	Schubladenschrank	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahlblech	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	800 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	500 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Tiefe	600 mm	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl	4 Stück	Schließsystem	Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe	4x175 mm	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 175 mm	4 Stück	Griff	Griffleiste
Schubladentraglast	50 kg	fahrbar	nein
Schrank Ausstattung	Schubladen	Zertifizierung	GS // TÜV
Auszugsführung Schublade	auf Rollenführung	Garantie	10 Jahre
Auszug Schublade	85 %	Gewicht	44 kg

Zubehör

404276		Trennbleche, mit 6 Fächern, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, Höhe x Breite 175 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404293		Riffelgummi-Schrankauflage, Breite 500 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404294		Riffelgummi-Matte, Breite x Tiefe 500 x 525 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404296		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 500 mm, Rückseite magnetisch

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau