



PROMOTIVE HD

Die wesentlichen Vorteile

- Ideal für Fahrzeuge mit eher niedrigen Energieanforderungen
- Technologie auf Standard-Originalteil-Niveau (OE) und niedriger Wasserverbrauch – für reduzierte Gesamtbetriebskosten auch auf Einstiegsniveau
- Erfüllt die EN-Anforderungen (EN-2-Standard) und die Rüttelfestigkeitsnorm V1

Für mehr Informationen besuchen Sie www.varta-automotive.com


BESTELLINFORMATIONEN

Europäische Typ-Nr. (ETN):	635 052 100
Artikel-Nummer:	635 052 100 A74 2
Kurzbezeichnung:	J10
Strichcode:	4016987129173
Verpackungseinheit:	1
Palette / Karton:	27

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spannung [V]:	12	Bodenleiste:	B03
Batterie-Kapazität [Ah]:	135	Schaltung:	3
Kälteprüfstrom EN [A]:	1000	Polart:	1
Länge [mm]:	514	Gehäusegröße:	MAC110
Breite [mm]:	175	Gewicht gug (kg):	35,460
Höhe [mm]:	210		

ZEICHNUNGEN



Kriterien	Promotive EFB	Promotive Silver	Promotive Blue	Promotive Black
Anzahl der Batterietypen	2	3	5	36
Haupteinsatzbereich	Motorstart und hoher Energiebedarf, einschließlich Hotelfunktion	Motorenstart und erweiterte Stromversorgung	Motorenstart und erweiterte Stromversorgung	Motorenstart
Sparpotenzial bei den Gesamtbetriebskosten	Außerordentlich	Außerordentlich	Sehr gut	Gut
Technologie	Verbesserte Nassbatterie	Konventionelle Nassbatterie	Konventionelle Nassbatterie	Konventionelle Nassbatterie
Gitterlegierung	Calcium/Calcium	Calcium/Calcium	Calcium/Calcium	Calcium/Calcium
Vibrationsfestigkeit	Standard EN/V4	Standard EN/V3	Standard EN/V2	Standard EN/V1
Qualitätsniveau	Originalzubehör	Originalzubehör	Originalzubehör	Originalzubehör
Wasserverbrauch	Extrem niedrig	Extrem niedrig	Sehr niedrig	Sehr niedrig