


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2436 Werkstattwagen mit Arbeitsplatten



Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. Arbeitsplatte aus Buchensperrholz, 22 mm stark. Mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. 1 verschließbarer Schrank mit Flügeltür. 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Abmessungen Schrank: (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm). Zusätzlich mit 1 Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss, H x B x T i.L. = 105 x 415 x 490 mm. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Ladeflächenlänge (mm)	1120
Ladeflächenbreite (mm)	650
Etagenhöhen (mm)	226, 850
Gesamtlänge (mm)	1220
Gesamtbreite (mm)	650
Gesamthöhe (mm)	930
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	66
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976024363