


# ROLINE LCD-monitorstandaard Pneumatisch, bureauklem, draaipunt, 1 gewricht

<b>Art.nr.</b>	17.03.1149
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	17.03.1149
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990128778

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals



De pneumatische monitorarm Pneumatic kan de monitor dankzij de gasveer eenvoudig in de optimale positie houden. Meer dan 5 draaipunten, de beste kijkhoek voor de kijker kan worden ingesteld.

- Draaifunctie (90 ° draaibaar, voor staand en liggend formaat)
- Met schroefklem voor tafelmontage
- Voor bevestiging van schermen met VESA 75 (75x75mm) of VESA 100 (100x100mm)
- Laadvermogen tot 5 kg
- Voor de bevestiging van beeldschermen met VESA 75 (75x75mm) bv VESA 100 (100x100mm)

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	LCD-Monitor armen
Produkt type	Monitorarm, tafelmontage
Draagkracht	3-8 kg
Aantal Draaipunten	3
Bevestiging	Tafelmontage
Armlengte maximaal	266 mm
Verstel mogelijkheid	Luchtveer

---

VESA 75 x 75 mm	ja
-----------------	----

VESA 100 x 100 mm	ja
-------------------	----

Technische bijzonderheden	Draaifunctie
------------------------------	--------------