

**Artikelnummer:** 136834

**Kurzbeschreibung:** Starmix Nass-/Trockensauger NSG uClean LD-1435 PZ, Leistung 1400 W, m. Zubehör

**Langbeschreibung:** Starmix Nass-/Trockensauger NSG uClean LD-1435 PZ, Leistung 1400 W, m. Zubehör: Der Starmix Nass-/Trockensauger NSG uClean LD-1435 PZ hat eine Leistung von 1400 Watt und dieht der professionellen Nass-/Trockenreinigung. Der Starmix Nass-/Trockensauger NSG uClean LD-1435 PZ wird mit umfangreichem Zubehör geliefert. Der Starmix Nass-/Trockensauger NSG uClean LD-1435 PZ eignet sich perfekt für die professionelle Nass-/Trockenreinigung in Gebäuden oder auch für Gro ssflächen und Maschinenreinigungen. Der Starmix Nass-/Trockensauger NSG uClean LD-1435 PZ hat einen Polyester-Hauptfilter mit einem Staubrückhaltevermögen von rund 99,9 %. Er ist besonders bedienerfreundlich konzipiert. So befindet sich ein gro sser Fu ssschalter zum Ein- und Ausschalten des Starmix Nass-/Trockensaugers, über den auch der ECO-Modus für eine energieeffiziente und leise Reinigung eingestellt werden kann. Dabei startet der Sauger über einen Sanftanlauf, lässt sich per Drehzahlsteller 2-stufig einstellen und arbeitet geräuschgedämpft. Der Starmix Nass-/Trockensauger bietet ein Behältervolumen von 30 Litern für Staub und 23 Litern für Wasser. Er hat einen Aktionsradius von 15,2 bis 16,2 Metern imd bietet eine Leistung von 1400 Watt. Geliefert wird der Starmix Nass-/Trockensauger NSG uClean LD-1435 PZ mit einem umfangreichen Profi-Zubehör-Set, das vollständig am Sauger untergebracht werden kann. Gummierete Räder und Rollen sorgen zudem für einen Leichtlauf. Weitere Details: Für die professionelle Nass-/Trocken-Profireinigung in Gebäuden und für Gro ssflächen- und Maschinenreinigung Hauptfilter FPP 3600 (Polyester), Staubrückhaltevermögen 99,9% Drehzahlsteller 2-stufig mit Eco-Modus Geräuschgedämmt Ausblasfunktion Tragegriff mit Kabelhaken Schlauchfixierung Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung Seitliche Parkposition Wasserstandserkennung Räder und Rollen gummiert, für Leichtlauf und Geräuschdämpfung Gro sser Fu ssschalter zum Ein- und Ausschalten mit Sanftanlauf ECO-Modus über Fu ssschalter einstellbar (energieeffizientes, leises Arbeiten) Leistungsaufnahme: max. 1400 Watt Volumenstrom: max. 69 l/s Unterdruck: max. 259 mbar Behältervolumen: max. Brutto-Staub-Wasser 35/30/23 l Schalldruckpegel: 68,5 db(A) Netzleitungsänge: 12,0 m (PVC, rot) Aktionsradius: 15,2 - 16,2 m Ma sse: L 460 x B 440 x H 700 mm Gewicht: 990 g Ausgestattet mit PZ-Zubehör (Profi), das komplett am Sauger untergebracht werden kann: 1 x Saugschlauch, a'Ëœ 35 mm x 3,2 m 1 x Griffrohr, Edelstahl mit Nebenluftschieber 2 x Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm) 1 x Fugendüse (37 cm lang) 1 x Saugpin sel 1 x Profi-Bodendüse 45 mit Borsten- und Gummileisten Zusatzfilter 1 x FSS 1200 (Schaumstoff) Filterbeutel 1 x FBV rd 30-35, (5 Stück)



**EAN/GTIN:** 4011240017389