

Artikelnummer: 308850

Kurzbeschreibung: Wiegehubwagen GS/P 25 INOX, Traglast 2000 kg, ohne Thermodrucker

Langbeschreibung: Wiegehubwagen GS/P 25 INOX, Traglast 2000 kg, wahlweise mit Thermodrucker: Der Wiegehubwagen GS/P 25 INOX hat eine Traglast von 2000 kg mit einer Hubhöhe von 205 mm. Sie erhalten den Wiegehubwagen GS/P 25 INOX wahlweise mit oder ohne Thermodrucker. Der Wiegehubwagen GS/P 25 INOX eignet sich bestens für das Anheben, Tragen und Wiegen von Lasten von bis zu 2000 kg. Mit dieser Traglast und einer bis auf 0,1 % genauen Waage ist der Wiegehubwagen GS/P 25 INOX ideal für den Einsatz in der Industrie und im



Gewerbe. Die Hubhöhe des GS/P 25 INOX beträgt 205 mm, die Länge der Gabeln beträgt 1185 mm. Bei einer Gesamtlänge und -breite von 1596 x 555 mm hat der Pramac PX 20 einen Wenderadius von 1596 mm. Der Wiegehubwagen hat ein begleitend gehendes oder stehendes Fahrsystem und ermöglicht durch die zentrale Positionierung des Display freie Sicht. Sie erhalten den Wiegehubwagen GS/P 25 INOX wahlweise mit einem integrierten Thermodrucker. Technische Details: Anheben, Tragen und Wiegen in einem Fahrsystem: Begleitung gehend/stehend Tragfähigkeit: 2000 kg Batterie Spannung/Kapazität: 6V/ 1.1 Ah Hubhöhe: 205 mm Freier Hub: 115 mm Länge der Gabeln: 1185 mm Gabeln: B 180 x H 60 mm Wenderadius: 1596 mm Staugang 800 x 1200: 1845 mm Räder Anzahl: Antriebsseite 2 / Lastseite 4 Waage Genauigkeit: 0,1 % Waage Unterteilung: 1 kg Waage Betriebsdauer: 30 h Waage Messzellen: 4 N-Grad Ausführung: wahlweise mit oder ohne integrierten Thermodrucker Gesamtlänge: 1596 mm Gesamtbreite: 555 mm Eigengewicht mit Batterie: 124 kg

EAN/GTIN: 8018539072629