


N 50, KÜHLSCHRANK, 88 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER
K11212FEO



Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KF1213S0	Türfront schwarz m Alu-Dekor
KF1213Z0	Türfront weiß + Alu-Dekorrahmen
KS6B0RZ0	Flaschenablage
KSGG0MZ0	Butterdose

Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow so frisch wie möglich.

- ✓ Eco Air Flow – Konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- ✓ Super Cooling: senkt die Temperatur, um Getränke oder Zutaten schnell abzukühlen, bevor die normale Einstellung wieder aktiviert wird.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):92 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:136 l
Geräuschwert:35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:B
Bauform:Einbau
Dekorrahmen/ - platte:Möglich mit Zubehör
Höhe:874 mm
Breite:541 mm
Gerätetiefe:548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:30.6 kg
Absicherung:10 A
Türanschlag:Rechts wechselbar
Spannung:220-240 V
Frequenz:50 Hz
Länge Anschlusskabel:230.0 cm
Anzahl Verdichter:1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:1
Innenlüfter:Nein
Scharniere wechselbar:Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):2
Flaschenregale:Nein
EAN-Nummer:4242004265016
Marke:Neff
Internationale Bestellbezeichnung:K11212FEO
Produktkategorie:Kühlschrank
Frostfree System:Nein
Gerätetyp:Vollintegriert
Integriertes Zubehör:3 x Eierablage



N 50, KÜHLSCHRANK, 88 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER
K11212FEO

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller
- Flaschenkamm
- Flexibles Flaschengitter
- 2 Türabsteller
- 1 durchgehender Türabsteller

Frischhaltesystem

- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- 220 - 240 V

Sonderzubehör

- KF1213S0, KF1213Z0, KS6B0RZ0, KSGG0MZ0

Zubehör

- 3 x Eierablage

Montage

- easy Installation
- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einbau integrierbar

Technische Informationen

- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

N 50, KÜHLSCHRANK, 88 X 56 CM,
FLACHSCHARNIER
K11212FE0

Maßzeichnungen

