

## rail à galets de manutention

roulette à boudin en plastique, force utile 65 kg par roulette, longueur 2,4 m, roulettes espacées de 72 mm

Numéro d'article: 104334



## Rail à galets

### Rayonnage lourd

rail à galets de manutention



- roulette à boudin en plastique
- avec palier lisse
- force utile 65 kg par roulette
- rouleau Ø 46 mm
- longueur 2,4 m
- roulettes espacées de 72 mm

## Détails techniques




manutention dynamique	convoyeurs	diamètre de rouleau	46 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	stockage	palier lisse
composants de convoyeur	rail à galets de manutention	charge (au sol)	800 kg/m
type de roulettes	roulette à boudin	charge maxi. (pour distance de 1	720 kg/m
matériau de roulette	plastique	écartement des roulettes	72 mm
charge par roulette	65 kg	Poids	13,88 kg

longueur de convoyeur 2,4 m

## Accessoires

187692		Sabot de butée pour rail à galets, pour freiner la charge en fin de canal
187706		Couvre-joint pour rail à galets, pour relier deux barrettes adjacentes
187717		Butée de protection pour rail à galets
187728		Kit de montage pour rail à galets

## Cela s'adapte aussi ...

505362		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir
520983		table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm