

## bac à bec

### Grip

hauteur x largeur x profondeur 75 x 100 x 175 mm, en polypropylène en jaune

lot 40 pièce

Numéro d'article: 149870



## Bac à bec Grip

### Retrait très facile de petites pièces grâce au fond à picots

bac à bec




- hauteur x largeur x profondeur 75 x 100 x 175 mm
- en polypropylène en jaune
- résistant à la température de -20 °C à +80 °C
- convient pour aliments
- fond intérieur à picots
- transport facile grâce à poignée encastrée avant et arrière
- 5 années de garantie

## Détails techniques





type de récipient	bac à bec	soubassement	intérieur à picots
norme européenne	non	gerbable	oui
conducteur d'électricité	non	poignée	poignée encastrée avant et arrière
hauteur	75 mm	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
largeur	100 mm	convient pour aliments	oui
profondeur	175 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
hauteur intérieure	65 mm	couleur	jaune
largeur intérieure	85 mm	taille	2 - HxLxP 75x100x175 mm

profondeur intérieure	145 mm	garantie	5 années
matériau	polypropylène	Poids	0,09 kg

## Accessoires

149888		Glissière murale, pour bac à bec 0,3 - 2,9 l, longueur 970 mm, en acier
149890		couvercle indépendant, en SAN, pour bac à bec, Pour récipients largeur x profondeur 100 x 175 mm, en transparent, avec poignées encastrées
149895		Étiquette, pour bac à bec hauteur x largeur 75 x 100 mm

## Cela s'adapte aussi ...

209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
531075		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte