


rayonnage grande largeur

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1562 x 624 mm, charge max. par tablette 350 kg, 4 niveaux avec sol en bois, utilisation à un côté, traverses galvanisées

Numéro d'article: 720203



Rayonnage grande largeur

Rayonnage de départ

- Montage sans vis ni boulons

Tablettes :

- Traverses avec panneaux en bois aggloméré V20 E1 de 19 mm renforcées par des traverses galvanisées
- Les panneaux sont bien protégés par les traverses et offrent un plancher au niveau de la traverse
- Surface des traverses galvanisée

Montants :

- Des raidisseurs nervurés garantissent une grande stabilité des échelles tandis que la rigidité longitudinale des traverses est assurée par la liaison des traverses aux supports avec 4 griffes d'accrochage
- Support galvanisé brillant

Livraison :

- Rayonnage de départ avec 2 échelles, nombre de tablettes voir tableau

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Norme/Directive/Ordonnance :

- Conform. à DGUV 108-007 (jadis BGR 234)
- Contrôle permanent à l'usine selon DIN ISO 9001

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)

Marquage :

- Les rayonnages à alimentation manuelle uni ou bilatérale dont la hauteur est comprise entre 2500 et 4000 mm doivent être chevillés au sol

Conseil d'utilisation :





- Les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

Détails techniques





| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| type de meuble | rayonnage | profondeur de compartiment | 600 mm |
| type de rayonnage | rayonnage grande largeur | tablettes | 4 pièce |
| rayonnage modulaire | rayonnage sans boulons | type de soubassement | sol en bois |
| champ de rayonnage | rayonnage départ | tablette réglable au pas | 25 mm |
| convient pour (produit/matériau) | pour marchandises encombrantes | utilisation | à un côté |
| matériau | acier | surface de traverses | galvanisé |
| hauteur | 2500 mm | équipement de rayonnage | tablettes |
| largeur | 1562 mm | angle d'installation | droit |
| profondeur | 624 mm | stabilité / renfort / entretoise | raidisseurs nervurés |
| charge maxi par tablette | 350 kg | livraison | démonté |
| largeur de compartiment | 1500 mm | Poids | 101,908 kg |

charge maxi par élément 1600 kg

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 626839 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2016 x 624 mm, charge max. par tablette 350 kg, 4 niveaux avec tablette en acier, utilisation à un côté, traverses galvanisé |
| 720214 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1512 x 624 mm, charge max. par tablette 350 kg, 4 niveaux avec sol en bois, utilisation à un côté, traverses galvanisé |
| 720236 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2016 x 624 mm, charge max. par tablette 350 kg, 4 niveaux avec sol en bois, utilisation à un côté, traverses galvanisé |
| 720349 |  | sol en bois pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 1500 x 600 mm, pour une charge max./tabl. de 350 kg, la tablette est inséré à fleur de lisse, avec renfort par poutres, en bois avec finition nature |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patin, tablette supérieure ajourés |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |